

**Akku-Bohrschrauber, Typ: GSR1215****Bestelldaten**

Bestellnummer	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Bosch-Akku-Bohrschrauber

- **Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Lieferumfang:

Inklusive 2x 12 V / 2 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät, Transporttasche.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073852 ff. und 073866.

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Herstellerbezeichnung: GSR 12V-15

Motorbauweise: 2-poliger Motor

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkukapazität: 2 A·h

Akkuspannung: 12 V

maximales Drehmoment weich: 15 N·m

Technische Beschreibung

Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1300 min ⁻¹
maximales Drehmoment weich	15 N·m
Gewicht	1 kg
typische Verwendung	Medium
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 380 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Herstellerbezeichnung	GSR 12V-15
Akkuspannung	12 V
Motorbauweise	2-poliger Motor
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	19 mm
maximales Drehmoment hart	30 N·m
Akkukapazität	2 A·h
Schnellspannfutter Spannbereich	0 - 10 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073851 B12
Akku-Ladegerät Typ AL1130CV	073866 AL1130CV