BOSCH

Akku-Bohrschrauber mit wechselbarem Bohrfutter, 12V, mit 2 Akkus, in L-Boxx, Typ: GSR1215FC



Bestelldaten

Bestellnummer	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber

- · Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
- Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
- · LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
- · Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
- Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
- · Softgrip.

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen aufgrund kompakter Größe **mit Bithalter** oder wechselbaren **Exzenter- oder Winkelaufsatz.** Flexibles Arbeiten dank des Wechselsystems mit vier verschieden **FlexiClick-**Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät.

Vorteil:

Vielseitig, 4 Bohrfutter-Optionen zur Wahl.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Exzenteraufsatz, Bohrfutter, Winkelbohraufsatz, Bithalter und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment hart	30 Nm
Gewicht	0,8 kg
maximale Vibration nach EN	< 1,9 m/s ²
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Akkukapazität	2 Ah
maximales Drehmoment weich	15 Nm
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1300 min ⁻¹
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	19 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	0 - 10 mm
Herstellerbezeichnung	GSR 12V-15FC
Motorbauweise	2-poliger Motor
Akkuspannung	12 V
typische Verwendung	Strong
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-lon
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Holz
Produktart	Bohrschrauber
USP1	mit wechselbarem Bohrfutter, 12V
USP2	mit 2 Akkus, in L-Boxx

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V

073851 B12