



Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB1215



Bestelldaten

Bestellnummer	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.**
- **Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.**
- **Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).**
- **Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.**
- **Schnellspannbohrfutter.**

Robuster und handlicher Akkuschauber mit nur **1 kg** Gewicht.

Lieferumfang:

Inklusive 2x 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät und Transporttasche.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 ff und 073866 ff.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Herstellerbezeichnung: GSB 12V-15

Akkukapazität: 2 A·h

Akkuspannung: 12 V

Motorbauweise: Bürstenmotor

maximales Drehmoment weich: 15 N·m

maximales Drehmoment hart: 30 N·m

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Akkuspannung	12 V
maximale Drehzahl 2. Gang	1300 min ⁻¹
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 380 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	< 2,5 m/s ²
Akkukapazität	2 A·h
maximales Drehmoment weich	15 N·m
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Motorbauweise	Bürstenmotor
Gewicht	1 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	19 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	10,5 m/s ²
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximales Drehmoment hart	30 N·m
Schnellspannfutter Spannbereich	1 - 10 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	10 mm
Herstellerbezeichnung	GSB 12V-15
typische Verwendung	Medium
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073851 B12
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073852 B12
Akku-Ladegerät Typ AL1130CV	073866 AL1130CV

