



Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 50-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	638610
GTIN	4018754331321
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M22. Zündkerzen 16 und 20,8 mm.
Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 – M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 23 St. Nr. 642100

Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Steckschlüsseleinsätze extra lang, 12-kant: 7 St. Nr. 642500

Gr. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 642450

Gr. 16; 20,8

Steckschlüsseleinsätze mit Kardangelen: 6 St. Nr. 642600

Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643200

Gr. 4; 5; 6; 8; 10

Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000

Gr. 75; 130; 255

Kardangelen: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2

Gelenkgriff: 1 St. Nr. 641200 Gr. 396

Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	50
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-10 mm
Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	540 mm
Breite	290 mm
Höhe	53 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642100 30
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642100 18
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642500 17
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642100 27
6-kant-Gelenk-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642600 17
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642100 16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 28 mm	642100 28
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641000 75
6-kant-Gelenk-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642600 19

Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 300 mm	641300 300
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 26 mm	642100 26
6-kant-Gelenk-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642600 16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642100 11
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642100 17
12-kant-Zündkerzen-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642450 16
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642500 24
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642500 18
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642100 14
6-kant-Gelenk-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642600 18
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 20 mm	642100 20
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642100 22
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642500 13
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 25 mm	642100 25
6-kant-Gelenk-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642600 13
12-kant-Zündkerzen-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 20,8 mm	642450 20,8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642100 15
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642100 32
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642100 24
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643200 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643200 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643200 5
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 34 mm	642100 34
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643200 4
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642100 21
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642100 12
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 23 mm	642100 23

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643200 8
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642500 22
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642100 8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642100 13
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642500 19
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642100 19
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642500 27
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642100 10