



Akku-Bohrschrauber ProCORE, Typ: GSR1885C



Bestelldaten

Bestellnummer	070245 GSR1885C
GTIN	3165140866880
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment. Nachrüsten mit **Connectivity**-Modul möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ionen Akku, Ladegerät, Transportkoffer, Gürtelclip, Bithalter.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 ff und 073866 ff.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Herstellerbezeichnung: GSR 18V-85C

Motorbauweise: Bürstenloser Motor

Akkukapazität: 5 A·h

Akkuspannung: 18 V
 maximales Drehmoment weich: 47 N·m
 maximales Drehmoment hart: 85 N·m

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment weich	47 N·m
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkukapazität	5 A·h
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-85C
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuspannung	18 V
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 480 min ⁻¹
Gewicht	2,2 kg
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
maximales Drehmoment hart	85 N·m
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 2100 min ⁻¹
typische Verwendung	Heavy Duty
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	82 mm

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073854 B18
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Starter-Set Wireless Charging Typ GAL1830W	073862 GAL1830W