



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Sprossen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Sprossenanzahl 2×6 – 2×12, Sprossenanzahl: 2X10



### Bestelldaten

Bestellnummer	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Artikelklasse	98G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Holme aus Rechteckrohr, geriffelte Vierkantsprossen 30×30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand. Obere Holmenden mit Endkappen. Rutsicherer nivello® Leiternschuh. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungsglaschen. Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische Beschreibung

Gewicht	13,3 kg
untere äußere Breite	0,65 m
Tritt Ausführung	Sprosse
Begehbarkeit	beidseitig

Sprossen-/Stufentiefe	30 mm
Arbeitshöhe ca.	3,3 m
Leiterlänge	2,95 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter