



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Sprossenanzahl 2×6 – 2×12, Sprossenanzahl: 2X6



Bestelldaten

Bestellnummer	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus Rechteckrohr, geriffelte Vierkantsprossen 30×30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand. Obere Holmenden mit Endkappen. Rutschsicherer nivello® Leiternschuh. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungsglaschen. Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Leiterlänge	1,83 m
Tritt Ausführung	Sprosse
Sprossen-/Stufentiefe	30 mm
untere äußere Breite	0,53 m

Gewicht	7,7 kg
Begehbarkeit	beidseitig
Arbeitshöhe ca.	3,3 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter