



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Sprossenanzahl 2×6 – 2×12, Sprossenanzahl: 2X8



Bestelldaten

Bestellnummer	966053 2X8
GTIN	4031405330160
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus Rechteckrohr, geriffelte Vierkantsprossen 30×30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand. Obere Holmenden mit Endkappen. Rutsicherer nivello® Leiterschuh. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungsglaschen. Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Sprossen-/Stufentiefe	30 mm
Leiterlänge	2,4 m
Begehbarkeit	beidseitig
Gewicht	9,8 kg

untere äußere Breite	0,59 m
Arbeitshöhe ca.	3,8 m
Tritt Ausführung	Sprosse
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter