



Sprossen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Sprossenanzahl 2×6 – 2×12, Sprossenanzahl: 2X12



Bestelldaten

Bestellnummer	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus Rechteckrohr, geriffelte Vierkantsprossen 30×30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand. Obere Holmenden mit Endkappen. Rutsicherer nivello® Leiterschuh. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungsglaschen. Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.

Norm:

DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Begehbarkeit	beidseitig
Gewicht	16 kg
untere äußere Breite	0,7 m
Leiterlänge	3,51 m

Arbeitshöhe ca.	4,8 m
Sprossen-/Stufentiefe	30 mm
Tritt Ausführung	Sprosse
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter