



Bohrhammer, Typ: GBH226F



Bestelldaten

Bestellnummer	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Bohrhämmer mit **SDS-plus Werkzeugaufnahme** und hohem Bohrfortschritt.

- **Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.**
- **Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren.**
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Meißelfunktion (Drehstopp).**
- **Rechts- / Links-Lauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern.**
- **Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall.**
- **Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl.**
- **27 % weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung.**

Vorteil:

Schlagenergie 2,7 Joule.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Maschinentuch. Inklusive Schnellspannbohrfutter 13mm, Wechselfutter SDS-plus, Tiefenanschlag 210 mm, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

Gewicht	2,9 kg
---------	--------

Schlagenergie	2,7 J
maximale Vibration nach EN	16,5 m/s ²
Herstellerbezeichnung	GBH 2-26 F
maximale Schlagzahl	4000 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	26 mm
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
Leistungsaufnahme	830 W
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Schaft	SDS Plus
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Beton
Produktart	Bohrhammer

Zubehör

Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 8 mm	787045 8
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 8 mm	787040 8
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 10 mm	787060 10
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 6 mm	787045 6
Hartmetall-Mehrzweck-Bitbohrer-Satz, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 10 mm	787045 10
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 10 mm	787047 10
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 4 mm	787047 4

HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 6 mm	787047 6
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 8 mm	787060 8
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 12 mm	787045 12
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 5 mm	787047 5
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 6 mm	787040 6
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 4 mm	787040 4
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 5 mm	787040 5
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz Bohrer-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 12 mm	787040 12
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 12 mm	787060 12
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 10 mm	787040 10
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 8 mm	787047 8
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satzlang Bohrer-Ø 6-12 mm	787055 6-12