



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Sprossen-Mehrzweckleiter 4-teilig mit 2 Traversen, als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbühne, mögliche Sprossenzahl 10 – 14, Sprossenanzahl: 14



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 966105 14     |
| GTIN          | 4031405313149 |
| Artikelklasse | 98G           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeitsbühne in einem. Für den Einsatz als Arbeitsbühne ist ein Belag und Geländer notwendig (diese bitte separat bei uns anfragen). 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit. Sprossenabstand 280 mm. Sicherer Stand und hohe Arbeitssicherheit durch 2 nivello®-Traversen und beidseitig rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Die Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

#### Hinweis:

Für diese Leitern erhalten Sie nach Norm angepasste Traversen.

### Technische Beschreibung

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Tiefe zusammengeklappt  | 0,25 m |
| Leiterlänge ausgefahren | 4,2 m  |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Breite zusammengeklappt    | 1,23 m          |
| Stufenanzahl               | 2×3 + 2×4       |
| Stehleiter Arbeitshöhe ca. | 5,3 m           |
| Quertraversenbreite        | 0,93 m          |
| Gewicht                    | 15 kg           |
| Länge zusammengeklappt     | 0,35 m          |
| Leiterlänge als Stehleiter | 2,02 m          |
| Höhe als Arbeitsbühne      | 0,99 m          |
| Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg          |
| Produktart                 | Mehrzweckleiter |