



Sprossen-Mehrzweckleiter 4-teilig mit 2 Traversen, als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbühne, mögliche Sprossenzahl 10 – 14, Sprossenanzahl: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	966105 10
GTIN	4031405313101
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeitsbühne in einem. Für den Einsatz als Arbeitsbühne ist ein Belag und Geländer notwendig (diese bitte separat bei uns anfragen). 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit. Sprossenabstand 280 mm. Sicherer Stand und hohe Arbeitssicherheit durch 2 nivello®-Traversen und beidseitig rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Die Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Norm:

DIN EN 131.

Hinweis:

Für diese Leitern erhalten Sie nach Norm angepasste Traversen.

Technische Beschreibung

Leiterlänge ausgefahren	2,85 m
Länge zusammengeklappt	0,35 m

Breite zusammengeklappt	0,99 m
Gewicht	12,5 kg
Tiefe zusammengeklappt	0,25 m
Stehleiter Arbeitshöhe ca.	4 m
Stufenanzahl	2×2 + 2×3
Quertraversenbreite	0,93 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,63 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,49 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Mehrzweckleiter