



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sprossen-Mehrzweckleiter 4-teilig mit 2 Traversen, als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbühne, mögliche Sprossenzahl 10 – 14, Sprossenanzahl: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	966105 12
GTIN	4031405313125
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeitsbühne in einem. Für den Einsatz als Arbeitsbühne ist ein Belag und Geländer notwendig (diese bitte separat bei uns anfragen). 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit. Sprossenabstand 280 mm. Sicherer Stand und hohe Arbeitssicherheit durch 2 nivello®-Traversen und beidseitig rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Die Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Norm:

DIN EN 131.

Hinweis:

Für diese Leitern erhalten Sie nach Norm angepasste Traversen.

Technische Beschreibung

Stufenanzahl	4×3
Breite zusammengeklappt	0,99 m

Länge zusammengeklappt	0,35 m
Stehleiter Arbeitshöhe ca.	4,8 m
Leiterlänge ausgefahren	3,65 m
Gewicht	14 kg
Quertraversenbreite	0,93 m
Tiefe zusammengeklappt	0,25 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,76 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,99 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Mehrzweckleiter