

**Garant****Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 600mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 444000 600    |
| GTIN          | 4045197889836 |
| Artikelklasse | 41F           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiler Fuß mit geschliffener Standfläche und Schmutznuten. Ergonomische, komfortable Kunststoffkappe mit Santoprene®-Oberfläche. Flache, hartmetallbestückte Anreißnadel für einfaches Anreißen auch in schmalen Nuten, auswechselbar. Klappbare und abnehmbare Schutzkappe für verletzungsfreies Arbeiten. Anreißmöglichkeit ab 0, Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Sehr gut ablesbare, kontrastreiche LCD-Anzeige 11 mm. Inkl. Datenausgang. Inkl. Feineinstellung und Feststellschraube.

**Ausführung Werbetext:**

Stabiler Fuß mit geschliffener Standfläche und Schmutznuten. Ergonomische, komfortable Kunststoffkappe mit Santoprene®-Oberfläche. Flache, hartmetallbestückte Anreißnadel für einfaches Anreißen auch in schmalen Nuten, auswechselbar, Anreißmöglichkeit ab 0. Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Klappbare und abnehmbare Schutzkappe für verletzungsfreies Arbeiten. Inklusive Feineinstellung und Feststellschraube.

Sehr gut ablesbare, kontrastreiche LCD-Anzeige 11 mm. Inkl. Datenausgang.

**Funktion:**

- **Nullstellung in jeder Position**
- **Preset**

- mm / Zoll-Umschaltung
- Datenausgang RS232 Proximity
- Hold-Funktion

**Lieferumfang:**

Inklusive Anreißnadel Nr. 444010 Gr. 75.

Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498948.

## Technische Beschreibung

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ablesung                                 | 0,0005 Zoll                |
| Messsäulen-Querschnitt                   | 30×12 mm                   |
| Ablesung                                 | 0,01 mm                    |
| Fußfläche Breite                         | 110 mm                     |
| Anreißhöhe                               | 600 mm                     |
| Fußfläche Länge                          | 165 mm                     |
| Fehlergrenze                             | 0,05 mm                    |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                          |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032              |
| Energieversorgung                        | Batteriebetrieben          |
| Norm                                     | Werksnorm                  |
| Ablesung umschaltbar                     | mm / Inch                  |
| Ziffernhöhe                              | 11 mm                      |
| Schnittstelle                            | RS232C-Schnittstelle       |
| Schnittstelle                            | USB-Schnittstelle          |
| Messtechnik                              | digital                    |
| Kalibrierung                             | E1                         |
| Produktart                               | Höhenmess- und Anreißgerät |

## Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät  
maximaler Messbereich 1000 mm

024630 1000

---

**Zubehör**

|   |               |
|---|---------------|
| Anschlusskabel Typ USB2                           | 498948 USB2   |
| Anschlusskabel Typ R2                             | 498948 R2     |
| Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Länge 150 mm | 444010 150    |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032    | 081560 CR2032 |
| Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Länge 75 mm  | 444010 75     |