

Garant**Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	444000 300
GTIN	4045197889829
Artikelklasse	41F

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Fuß mit geschliffener Standfläche und Schmutznuten. Ergonomische, komfortable Kunststoffkappe mit Santoprene®-Oberfläche. Flache, hartmetallbestückte Anreißnadel für einfaches Anreißen auch in schmalen Nuten, auswechselbar. Klappbare und abnehmbare Schutzkappe für verletzungsfreies Arbeiten. Anreißmöglichkeit ab 0, Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Sehr gut ablesbare, kontrastreiche LCD-Anzeige 11 mm. Inkl. Datenausgang. Inkl. Feineinstellung und Feststellschraube.

Ausführung Werbetext:

Stabiler Fuß mit geschliffener Standfläche und Schmutznuten. Ergonomische, komfortable Kunststoffkappe mit Santoprene®-Oberfläche. Flache, hartmetallbestückte Anreißnadel für einfaches Anreißen auch in schmalen Nuten, auswechselbar, Anreißmöglichkeit ab 0. Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Klappbare und abnehmbare Schutzkappe für verletzungsfreies Arbeiten. Inklusive Feineinstellung und Feststellschraube.

Sehr gut ablesbare, kontrastreiche LCD-Anzeige 11 mm. Inkl. Datenausgang.

Funktion:

- **Nullstellung in jeder Position**
- **Preset**

- mm / Zoll-Umschaltung
- Datenausgang RS232 Proximity
- Hold-Funktion

Lieferumfang:

Inklusive Anreißnadel Nr. 444010 Gr. 75.

Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

Technische Beschreibung

Messsäulen-Querschnitt	30×12 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Fußfläche Breite	110 mm
Fehlergrenze	0,04 mm
Anreißhöhe	300 mm
Fußfläche Länge	165 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ziffernhöhe	11 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät
maximaler Messbereich 300 mm

024630 300

Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Länge 75 mm	444010 75
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Länge 150 mm	444010 150