

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-840, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094264 10
GTIN	10076490475571
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® 11-840. Sehr gute Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit, daher ideal für wechselnde Arbeiten. **Silikonfrei** und dadurch Vermeidung von Verunreinigungen auf Metallteilen durch Silikonpartikel. Besonders geeignet für die Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, allgemeine Arbeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	10
Serie	HyFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe

Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	Nylon Spandex
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Länge	200 mm
Farbe	schwarz / grau
Gewicht	11,6 g
Stricktechnologie	15G
Norm	EN 407
Verwendung	mehrweg
Material	Nitrilschaum
Schnittschutzklasse	A
Produktart	Mehrzweckhandschuhe