

Garant**Präzisions-Höhenanreißgerät mit Lupe, Anreißhöhe: 600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	443450 600
GTIN	4045197889911
Artikelklasse	41F

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Fuß mit geschliffener Standfläche und Schmutznuten. Ergonomische, komfortable Kunststoffkappe mit Santoprene®-Oberfläche. Parallaxfreie Ablesung mit feiner, kontrastreicher Skalierung. **Zusätzliche Lupe für optimale Ablesbarkeit.** Alle Ableseteile sind blendfrei mattverchromt. Inklusive Feineinstellung und Feststellschraube. Flache, hartmetallbestückte Anreißnadel für einfaches Anreißen auch in schmalen Nuten, auswechselbar, Anreißmöglichkeit ab 0. Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Klappbare und abnehmbare Schutzkappe für verletzungsfreies Arbeiten.

Ausführung Werbetext:

Stabiler Fuß mit geschliffener Standfläche und Schmutznuten. Ergonomische, komfortable Kunststoffkappe mit Santoprene®-Oberfläche. Flache, hartmetallbestückte Anreißnadel für einfaches Anreißen auch in schmalen Nuten, auswechselbar, Anreißmöglichkeit ab 0. Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Klappbare und abnehmbare Schutzkappe für verletzungsfreies Arbeiten. Inklusive Feineinstellung und Feststellschraube.

Zusätzliche Lupe für optimale Ablesbarkeit. Alle Ableseteile sind blendfrei mattverchromt.

Lieferumfang:

Inklusive Anreißnadel Nr. 444010 Gr. 75.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,08 mm
Nonius	1/50 mm
Fußfläche Breite	110 mm
Kalibrierung	E1
Messsäulen-Querschnitt	30×12 mm
Anreißhöhe	600 mm
Fußfläche Länge	165 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024630 1000
DAkS-Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024640 1000

Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Länge 75 mm	444010 75
--	-----------