



Akku-Eingang-Bohrmaschine, Typ: 71050162



Bestelldaten

Bestellnummer	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Akku-Bohrmaschine mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergergebnisse.**
- **Wartungsfreier, bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit hohem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.**
- **Röhm Metall-Schnellspannfutter mit automatischer Spindelarretierung.**
- **Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.**
- **Hochfestes Metallgetriebegehäuse mit Spannhals-Ø 43 mm, Eckmaß nur 23 mm.**
- **Hervorragende Ergonomie mit Fein Sensitive-Griff für ermüdungsfreien Dauereinsatz.**

Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl, Lastdrehzahl 2900 min⁻¹.

Vorteil:

Hervorragende Ergonomie.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung, 1 Zusatz-Handgriff. **Select-Version ohne Akku und Ladegerät.**

Hinweis:

Passendes Akku-Starter-Set mit Nr. 073832 92604324 erhältlich.

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Herstellerbezeichnung: ABOP 6 Select

Akkuspannung: 18 V

Drehzahlbereich: 0 - 3350 min⁻¹

Bohrfutter-Aufnahme: 1/2 Zoll – 20 UNF

Bohrfutter-Spannbereich: 0,5 - 10 mm
 maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl: 6 mm

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	20 mm
Gewicht	1,4 kg
Drehzahlbereich	0 - 3350 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	6 mm
Herstellerbezeichnung	ABOP 6 Select
Bohrfutter-Spannbereich	0,5 - 10 mm
Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
Akkuspannung	18 V
Rechts-/Linkslauf	ja
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
Verpackung	Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Produktart	Bohrmaschine

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ FE80	073845 FE80
Akku-Ladegerät Typ FE50	073845 FE50
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073838 FE18
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Akku-Ladegerät Typ FE30	073845 FE30