



Akku-Eingang-Bohrmaschine, Typ: 71050262



Bestelldaten

Bestellnummer	075012 71050262
GTIN	4014586881751
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Akku-Bohrmaschine mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergergebnisse.**
- **Wartungsfreier, bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit hohem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.**
- **Röhm Metall-Schnellspannfutter mit automatischer Spindelarretierung.**
- **Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.**
- **Hochfestes Metallgetriebegehäuse mit Spannhals-Ø 43 mm, Eckmaß nur 23 mm.**
- **Hervorragende Ergonomie mit Fein Sensitive-Griff für ermüdungsfreien Dauereinsatz.**

Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl, Lastdrehzahl 1100 min⁻¹.

Vorteil:

Hervorragende Ergonomie.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung, 1 Zusatz-Handgriff. **Select-Version ohne Akku und Ladegerät.**

Hinweis:

Passendes Akku-Starter-Set mit Nr. 073832 92604324 erhältlich.

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Herstellerbezeichnung: ABOP 10 Select

Akkuspannung: 18 V

Drehzahlbereich: 0 - 1250 min⁻¹

Bohrfutter-Aufnahme: 1/2 Zoll – 20 UNF

Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
 maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl: 10 mm

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Drehzahlbereich	0 - 1250 min ⁻¹
Gewicht	1,5 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Herstellerbezeichnung	ABOP 10 Select
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Rechts-/Linkslauf	ja
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
Verpackung	Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Produktart	Bohrmaschine

Zubehör

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Akku-Ladegerät Typ FE30	073845 FE30
Akku-Ladegerät Typ FE50	073845 FE50
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073838 FE18
Akku-Ladegerät Typ FE80	073845 FE80