

Ansell**Handschuh-Paar ActivArmr Hycron® 27-805, Handschuhgröße: 9****Bestelldaten**

Bestellnummer	094431 9
GTIN	10076490604438
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

ActivArmr Hycron® Serie. **Widerstandsfähiger Handschuh** aus Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung für den anspruchsvollen Einsatz. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC, dreimal länger haltbar als schwere Lederhandschuhe. **Wirksame Fett- und Ölsperre**. Besonders geeignet für Grobgussteile, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Hochleistungskabel, Baustoffe, Rohholz. Mit Sicherheitsstulpe und Vollbeschichtung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	9
Serie	Hycron®
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe

Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
EN 388	4121B
Trägermaterial	Baumwolle
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	Vollbeschichtung
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Länge	256 mm
Farbe	blau
Gewicht	69 g
Verwendung	mehrweg
Material	Nitril
Schnittschutzklasse	B
Produktart	Mehrzweckhandschuhe