

**Ansell****Handschuh-Paar HyFlex® 11-925, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094248 7
GTIN	10076490458642
Artikelklasse	04P

**Beschreibung****Ausführung:**

HyFlex® 11-925. Handschuh mit **18-Gauge-Stricktechnologie** und Doppelbeschichtung aus Nitril und Nitrilschaum für eine sehr gute Kombination von hoher Feinfühligkeit, sicherem Ölgriff und gutem Hautschutz. Eine neu entwickelte Grip Technologie reduziert in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von Objekten aus der Hand. Besonders geeignet zur Sortierung und Prüfung leichter Teile, Montage von öligen Werkstücken, Bestückung und Entladen von Produktionsbändern, Wartungsarbeiten.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Handschuhgröße	7
Serie	HyFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie II

Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
EN 388	3111A
Trägermaterial	Spandex Nylon
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich	Präzision
Länge	205 mm
Farbe	blau
Gewicht	17,5 g
Stricktechnologie	18G
Verwendung	mehrweg
Material	Nitril
Schnittschutzklasse	A
Produktart	Mehrzweckhandschuhe