



Handschuh-Paar RewoMech 641, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094377 10
GTIN	4008198764106
Artikelklasse	04Q

Beschreibung

Ausführung:

RewoMech 641. **Widerstandsfähiges Kunstleder** zum Schutz bei mechanischen Arbeiten. Der Handschuh bietet dem Anwender eine gute Griffigkeit auch bei nassen Teilen und schützt die Innenhand durch eine eingesetzte Feuchtigkeitsbarriere aus Tyvek® vor Öl und Nässe. Die Stulpe ist mit einem Klettverschluss versehen. Der Handschuh ist atmungsaktiv und stellt die Alternative zum herkömmlichen Lederhandschuh dar. Besonders geeignet zur Metall- und Kunststoffverarbeitung, Feinmechanik, Montage- und Transportarbeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	10
Herstellerbezeichnung	RewoMech 641
Schutz-Kategorie	Kategorie II

Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	latexfrei
Handschuheigenschaft	Klettverschluss
Handschuheigenschaft	DMF-frei
EN 388	2121X
Trägermaterial	Kunstleder
Anwendungsbereich	Allround
Länge	240 - 260 mm
Farbe	grau / schwarz
Gewicht	90 g
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	1
Produktart	Mehrzweckhandschuhe