



## Handschuh-Paar mit Noppen, Handschuhgröße: 10



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 094301 10     |
| GTIN          | 4045197890177 |
| Artikelklasse | 02H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Atmungsaktiver Montagehandschuh mit innovativer, wasserbasierter PU-Nitrilbeschichtung für höchste Ansprüche an Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockener und leicht öliger Arbeitsumgebung. Besonders fein strukturierte Oberfläche durch aufwendigen Veredelungsprozess. Lange Lebensdauer durch sehr hohe Abriebfestigkeit. DMF-frei. Mit **zusätzlichen Nitrilnoppen** für noch bessere Griffigkeit und höhere Langlebigkeit.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Handschuhgröße    | 10                    |
| Handschuh-Art     | Mehrzweckhandschuhe   |
| Schutz-Kategorie  | Kategorie II          |
| Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Inhalt                | 12   |
| Handschuheigenschaft  | Allergiker-hautfreundlich                                      |
| Handschuheigenschaft  | DMF-frei   |
| EN 388                | 4131X  |
| Trägermaterial        | Lycra®, Polyamid   |
| Beschichtung          | water based PU/Nitril  |
| Beschichtungsvariante | Handinnenfläche  |
| Anwendungsbereich     | Präzision  |
| Anwendungsbereich     | Allround   |
| Länge                 | 255 mm   |
| Farbe                 | schwarz / grau   |
| Stricktechnologie     | 15G  |
| AQL                   | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Verwendung            | mehrweg  |
| Produktart            | Mehrzweckhandschuhe  |