



Handschuh-Paar mit Noppen, Handschuhgröße: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	094301 8
GTIN	4045197890153
Artikelklasse	02H

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktiver Montagehandschuh mit innovativer, wasserbasierter PU-Nitrilbeschichtung für höchste Ansprüche an Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockener und leicht öliger Arbeitsumgebung. Besonders fein strukturierte Oberfläche durch aufwendigen Veredelungsprozess. Lange Lebensdauer durch sehr hohe Abriebfestigkeit. DMF-frei. Mit **zusätzlichen Nitrilnoppen** für noch bessere Griffigkeit und höhere Langlebigkeit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	8
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100

Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Handschuheigenschaft	DMF-frei
EN 388	4131X
Trägermaterial	Lycra®, Polyamid
Beschichtung	water based PU/Nitril
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Anwendungsbereich	Allround
Länge	255 mm
Farbe	schwarz / grau
Stricktechnologie	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung	mehrweg
Produktart	Mehrzweckhandschuhe