

Grenzlehrdorn A-ZC 6-13, Nennmaß-Ø: 99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	484020 99
GTIN	2050001952448
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.

Grenzlehrdorne für ISO-**Toleranzfeldlagen A – ZC** in den **Grundtoleranzgraden 6 – 13**.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**
- **Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.**
- **Lehren mit Zwischenmaßen und alle Ø mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.**
- **Gewünschte Toleranzklasse angeben. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (A–ZC) und Grundtoleranzgrad (6–13) angeben, z. B. Nr. 484020 10F10.**

Technische Beschreibung

Toleranzfeld	P
Toleranzfeld	T
Toleranzfeld	D
Toleranzfeld	Z
Toleranzfeld	V
Toleranzfeld	E
Toleranzfeld	S

Toleranzfeld	R
Toleranzfeld	H
Toleranzfeld	U
Toleranzfeld	J
Toleranzfeld	FG
Toleranzfeld	EF
Toleranzfeld	F
Toleranzfeld	M
Toleranzfeld	ZC
Toleranzfeld	JS
Toleranzfeld	ZB
Toleranzfeld	X
Toleranzfeld	C
Toleranzfeld	B
Toleranzfeld	Y
Toleranzfeld	N
Toleranzfeld	A
Toleranzfeld	K
Toleranzfeld	G
Toleranzfeld	CD
Toleranzfeld	ZA
Norm	DIN 2245-1
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Qualität	6
Qualität	13
Qualität	10
Qualität	8
Qualität	7

Qualität	9
Qualität	11
Qualität	12
Lehrenart	Gutlehre
Lehrenart	Ausschusslehre
Nennmaß	99 mm
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzlehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 200 mm	028300 200
DAkKS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 200 mm	028340 200