

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste INOX-Draht 0,12 mm, Bürsten-Ø D1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574487 16
GTIN	4017359304129
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Feine Drahtqualität, Gesamtlänge 90 mm, Besatzlänge 25 mm.

Verwendung:

Voller Besatz bis Drahtende, **ideal für Grundlochbohrungen.**

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	16 mm
Arbeitslänge L ₃	25 mm
Schaft-Ø D ₅	3,8 mm
Borstenstärke	0,12 mm
Produktart	Rohrbürste