

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste mikroabrasiv (SiC) Korn 1000, Bürsten-Ø D1: 2,6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574476 2,6
GTIN	4017359290620
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.

**Feine Siliciumcarbid-Borsten (SiC) in Korn 1000, Borsten-Ø 0,25 mm, Gesamtlänge 100 mm.**

**Verwendung:**

**Schleifnylon-Bürsten** arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine **gleichmäßige Schleifwirkung** garantiert. Zum **Entgraten** von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum **Reinigen** und **Polieren** von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	2,6 mm
Arbeitslänge L <sub>3</sub>	25 mm
Schaft-Ø D <sub>5</sub>	1 mm
Produktart	Rohrbürste