

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Gezopfte Pinselbürste INOX-Draht, Bürsten-Ø D₁×Borststärke: 22X0,25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574900 22X0,25
GTIN	4017359071441
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

INOX-Drahtqualität 1.4401 (AISI 316). Trägerkörper mit Kunststoffummantelung zur Edelstahlbearbeitung.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

Borststärke	0,25 mm
Besatzlänge H ₁	28 mm
Bürsten-Ø D ₁	22 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Anzahl Zöpfe	8
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft

Produktart

Pinse**l**bürste