

KÄRCHER**Nass- und Trockensauger, Herstellerbezeichnung: NT30TL****Bestelldaten**

Bestellnummer	078521 NT30TL
GTIN	4039784973299
Artikelklasse	07C

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke Allzweck-**Nass- und Trockensauger** mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung am Gerät. **Automatische Abschaltung** bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.

- **Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.**
- **Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.**
- **Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.**
- **Der obenliegende große Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.**
- **Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.**
- **Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.**
- **Robuster 30-Liter-Behälter mit Bumper und Metall-Lenkrollen.**

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2x0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Technische Beschreibung

Länge	560 mm
Gewicht	13,9 kg
Saugschlauch-Länge	2,5 m
Arbeitsgeräusch	69 dB(A)
Luftvolumenstrom	74 l/s
Anschlussnennweite	35 mm
Behältervolumen	30 l
Anzahl Turbinen	1
Höhe	580 mm
Herstellerbezeichnung	NT 30/1 Tact L *EU
Staubklasse – Sauger	L
Leistungsaufnahme	1380 W
Vakuum	254 mbar
Filterabreinigung	Tact automatische Filterreinigung
Kabellänge	7,5 m
Breite	370 mm
Filtersystem	Eco-Flachfaltenfilter
Besonderheit	Robuster Behälter mit Bumper
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Flachfaltenfilter passend für Sauger-Typ NT30	072809 NT30
Filtertüten-Set5-teilig passend für Sauger-Typ NT30	072808 NT30