


## Innenbürste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Typ: 51



### Bestelldaten

Bestellnummer	574495 51
GTIN	4013349528469
Artikelklasse	57L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen **Siliciumcarbidkugeln**. Gesamtlänge 200 mm.

#### Verwendung:

Zum **Kantenbrechen, Endbearbeitung von Oberflächen** und **Honarbeiten**. Erzeugt **gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen** mit hohem Traganteil. Einsatz auf Handbohrmaschinen und Standmaschinen. Empfohlene Drehzahl 350 – 700 min<sup>-1</sup>, Kontaktzeit 20 – 40 Sekunden.

#### Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Schleiföl Nr. 084205 verwenden.

### Technische Beschreibung

Arbeitslänge L <sub>3</sub>	70 mm
passend für Bohrungs-Ø	48,1 - 51 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	54 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6,5 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Besatzmaterial	Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Körnung	180
empfohlene Drehzahl	350 - 700 min <sup>-1</sup>

Produktart

Innenbürste

---

**Zubehör**

Hochleistungs-Schneidöl mineralölfreiUV 80 Inhalt 0,25 l

084205 0,25

Hochleistungs-Schneidöl mineralölfreiUV 80 Inhalt 5 l

084205 5

Hochleistungs-Schneidöl mineralölfreiUV 80 Inhalt 20 l

084205 20