

Lastarm starr, Grundlänge m / Tragfähigkeit t: 2,4/1**Bestelldaten**

Bestellnummer	919973 2,4/1
GTIN	4052462012745
Artikelklasse	94B

Beschreibung**Ausführung:**

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers. Stabile Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen für Gabelzinken. Auch für Prätzenstapler geeignet. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und ein Wirbellasthaken. Starre Ausführung mit 3 möglichen Hakenpositionen.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

Hinweis:

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Technische Beschreibung

Breite	600 mm
Grundlänge	2400 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite	220 mm
Tragfähigkeit an der äußersten Öse	100 kg
maximale Tragfähigkeit	1000 kg
Gewicht	49 kg
Einfahrt-Innenmaß Höhe	80 mm
Einfahrtaschen-Abstand	160 mm

Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Lastarm