

Lastarm teleskopierbar, Grundlänge m / Tragfähigkeit t: 1,6/1



Bestelldaten

Bestellnummer	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Artikelklasse	94B

Beschreibung

Ausführung:

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers. Stabile Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen für Gabelzinken. Auch für Prätzenstapler geeignet. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und ein Wirbellasthaken. Teleskopierbar mit 7 möglichen Hakenpositionen. Jede Position mit Steckbolzen gesichert. Neigung 25°. Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

Hinweis:

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Technische Beschreibung

Breite	600 mm
Grundlänge	1600 mm
Länge ausgefahren	2500 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite	220 mm
Tragfähigkeit an der äußersten Öse	125 kg
maximale Tragfähigkeit	1000 kg

Gewicht	55 kg
Einfahrt-Innenmaß Höhe	80 mm
Einfahrtaschen-Abstand	160 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Lastarm