

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm, Typ: 10X80****Bestelldaten**

Bestellnummer	574500 10X80
GTIN	4017359006931
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm.**

**Verwendung:**

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	20 mm
Zwingenlänge L <sub>2</sub>	80 mm
Zwingen-Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Gesamtlänge L	120 mm
Produktart	Pinselbürste