

**Garant****Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 6
GTIN	4045197588999
Artikelklasse	61B

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.  
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.  
Schlüssellänge L: 136 mm  
Maulbreite b: 18 mm  
Maulhöhe  $h_1$ : 5 mm  
Ringhöhe  $h_2$ : 7 mm  
Ring-Ø D: 17,5 mm  
Ratschen Drehmomentbelastung: 30 N·m

**Technische Beschreibung**

Ringhöhe $h_2$	7 mm
Maulbreite b	18 mm
Schlüsselweite	6 mm
Ring-Ø D	17,5 mm
Maulhöhe $h_1$	5 mm
Schlüssellänge L	136 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	30 N·m
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel