

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 15
GTIN	4045197160256
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 200 mm
Maulbreite b: 33,4 mm
Maulhöhe h_1 : 6,9 mm
Ringhöhe h_2 : 10 mm
Ring-Ø D: 28,9 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 200 N·m

Technische Beschreibung

Ring-Ø D	28,9 mm
Schlüssellänge L	200 mm
Ringhöhe h_2	10 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	200 N·m
Maulbreite b	33,4 mm
Maulhöhe h_1	6,9 mm
Schlüsselweite	15 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel