

Handlingshubtisch, Tragfähigkeit: 2000kg



Bestelldaten

Bestellnummer	919992 2000
GTIN	4025092994156
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Scherenverstrebung mit einer Plattform aus glattem Stahlblech. Für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie das Heben und Senken von **schweren** Lasten, palettierten Gütern, Gitterboxen und zum Niveauegleich bei Materialbestückung an Maschinen. Ergonomisches Arbeiten durch stufenlose, hydraulische Höhenverstellung. Sichere und gefahrlose Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus. Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil. Optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung durch integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Hinweis:

- **Umgebungstemperatur Innenbereich auf 0 °C bis 40 °C.**
- **Vor Inbetriebnahme sind Einbau und Elektroanschlüsse durch einen Fachmann zu prüfen.**
- **Prüfen Sie ihre vorhandene Bodenbeschaffenheit in Bezug auf das Gesamtgewicht des Hubtisches.**

Technische Beschreibung

Breite	800 mm
--------	--------

Tragfähigkeit	2000 kg
Gewicht	280 kg
Bauhöhe C	190 mm
Hubhöhe H	820 mm
Hubzeit	40 s
Länge L	1300 mm
Netzspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Scherenhubtisch