

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574488 25
GTIN	4017359233634
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Feine Drahtqualität, Gesamtlänge 90 mm, Besatzlänge 25 mm.

Verwendung:

Voller Besatz bis Drahtende, **ideal für Grundlochbohrungen.**

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	25 mm
Arbeitslänge L ₃	25 mm
Schaft-Ø D ₅	3,8 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Produktart	Rohrbürste