

Flachscherenhubtisch, Tragfähigkeit kg / Modell: 1000/1



Bestelldaten

Bestellnummer	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Scherenverstrebung mit einer Plattform aus glattem Stahlblech. Für das stufenlose Heben und Senken von Lasten, palettierten Gütern, Gitterboxen und zum Niveaueinbau bei Materialbestückung an Maschinen. Verwendung auf Industrieboden ohne Grubeneinbau, da extrem niedrige Bauweise. Sichere und gefahrlose Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus. Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil. Optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung durch integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen. Auffahrrampe ermöglicht das Anfahren des Hubtisches mit einem Gabel- oder Transportwagen.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Hinweis:

- **Umgebungstemperatur Innenbereich von 0 °C bis 40 °C.**
- **Vor Inbetriebnahme sind Einbau und Elektroanschlüsse durch einen Fachmann zu prüfen.**
- **Prüfen Sie ihre vorhandene Bodenbeschaffenheit in Bezug auf das Gesamtgewicht des Hubtisches.**

Technische Beschreibung

Breite	1140 mm
Tragfähigkeit	1000 kg
Gewicht	250 kg

Bauhöhe C	82 mm
Hubhöhe H	760 mm
Hubzeit	18 s
Länge L	1450 mm
Netzspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Scherenhubtisch