

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Gezopfte Pinselbürste INOX-Draht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 28X0,50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574900 28X0,50
GTIN	4017359045763
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

INOX-Drahtqualität 1.4401 (AISI 316). Trägerkörper mit Kunststoffummantelung zur Edelstahlbearbeitung.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	28 mm
Borstenstärke	0,5 mm
Bürsten-Ø D ₁	28 mm
Anzahl Zöpfe	12
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft

Produktart

Pinse**l**bürste