

ejendals

Handschuh-Paar, ungefütert Tegera® 6614, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094386 10
GTIN	7340118315867
Artikelklasse	04R

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 6614. Lederhandschuh aus **Vollnarben Rindleder** für feinmechanische Arbeiten. Beständig gegen **Kontaktwärme bis 100 °C**. Mit **öl- und wasserabweisender Beschichtung** auf der Handinnenfläche.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	10
Handschuh-Art	Driver-Handschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	6
Trägermaterial	Vollrindleder

Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Material	Vollrindleder
Kontakthitze bis	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz / grau
Produktart	Rind-Spaltlederhandschuhe