

## ejendals

### Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 118a, Handschuhgröße: 9



#### Bestelldaten

Bestellnummer	094127 9
GTIN	7340118312828
Artikelklasse	04R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

**Tegera® 118a. Allround-Schweißerhandschuh** aus Spaltnarben-Rind- und Vollnarben-Ziegenleder. Mit **verstärktem Zeigefinger**. Beständig gegen **Kontaktwärme bis 100 °C**. Ungefüttert.

##### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

#### Technische Beschreibung

Handschuhgröße	9
Handschuh-Art	Schweißerhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe 4
Verwendung	mehrweg
Länge	310 mm

Trägermaterial	Vollnarben Ziegen-, Spaltnarben-Rindleder
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Inhalt	12
Material	Vollnarben Ziegen-, Spaltnarben Rindleder
Anwendungsbereich	Allround
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Kontakthitze bis	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Schweißverfahren	MIG/MAG
Farbe	gelb / weiß
Norm	EN 407
Produktart	Schweißerhandschuhe