

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 7
GTIN	4045197588982
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Schlüssellänge L: 136 mm
Maulbreite b: 18 mm
Maulhöhe h_1 : 5 mm
Ringhöhe h_2 : 7 mm
Ring-Ø D: 17,5 mm
Ratschen Drehmomentbelastung: 30 N·m

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	7 mm
Ringhöhe h_2	7 mm
Schlüssellänge L	136 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	30 N·m
Maulhöhe h_1	5 mm
Ring-Ø D	17,5 mm
Maulbreite b	18 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel