

Garant
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 16mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 614800 16 |
| GTIN | 4045197160263 |
| Artikelklasse | 61B |

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 216 mm

Maulbreite b: 34 mm

Maulhöhe h_1 : 7,1 mm

Ringhöhe h_2 : 10,6 mm

Ring-Ø D: 30,3 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 250 N·m

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|----------|
| Ratschen Drehmomentbelastung | 250 N·m |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Maulhöhe h_1 | 7,1 mm |
| Ringhöhe h_2 | 10,6 mm |
| Schlüssellänge L | 216 mm |
| Ring-Ø D | 30,3 mm |
| Maulbreite b | 34 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Ringstellung | 0 Grad |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Zähnezahl | 72 |
| Nachfasswinkel | 5 Grad |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | matt verchromt |
| Produktart | Schraubenschlüssel |