



Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-Ø: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	787035 5
GTIN	9002741169054
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

2-teilig. Ein Bohrer mit **diamantgeschliffener Hartmetall-Platte** mit einer patentierter Zentrierspitze für punktgenaues Ansetzen und exakte Löcher ohne Ausbrüche. Mit 10 mm Schaft. Ein Hartmetall-Bohrer zum Einsatz in gewerblicher Bohrfutteraufnahme. Mit 1/4 Zoll (E 6,3) 6-kant Schaft.

Verwendung:

Für **härteste Steinzeugfliesen** bis Mohs- / Ritz-Härtegrad 9 sowie Glas und Porzellan.

Hinweis:

Nicht geeignet zum Schlagbohren. Spindeldrehzahl maximal 200 U/min. Keine Kühlung erforderlich.

Technische Beschreibung

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
maximale Drehzahl	200 min ⁻¹
ganze Länge	105 mm

Anzahl Bohrer	2
Bit-Sechskantschaft	E 6,3
Bohrer-Ø	5 mm
Schaft-Ø	10
Schneidstoff	HM
Produktart	Steinbohrer