

Garant
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 32mm

Bestelldaten

Bestellnummer	614800 32
GTIN	4045197286093
Artikelklasse	61B

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 425 mm

Maulbreite b: 65 mm

Maulhöhe h_1 : 13,8 mm

Ringhöhe h_2 : 17 mm

Ring-Ø D: 60 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 900 N·m

Technische Beschreibung

Ratschen Drehmomentbelastung	900 N·m
Ringhöhe h_2	17 mm
Maulhöhe h_1	13,8 mm
Schlüssellänge L	425 mm
Schlüsselweite	32 mm
Ring-Ø D	60 mm
Maulbreite b	65 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel