



## Handschuh-Paar KX-10 OBSIDIAN, Handschuhgröße: 9



### Bestelldaten

Bestellnummer	094319 9
GTIN	6942542968650
Artikelklasse	02H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Klettverschluss für perfekten und sicheren Sitz.

Enganliegender und leichter Schnitenschutzhandschuh der Klasse 5 mit einer Mischbeschichtung aus Polyurethan und Nitril für hohe Griffigkeit.

- **Nahtloses Trägermaterial aus HPPE mit 18-Gauge-Stricktechnologie.**
- **Verstärkte Daumenbeuge zur Erhöhung der Haltbarkeit.**
- **Elastische Strickbundmanschetten.**

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Handschuhgröße	9
Serie	KX
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Schnitenschutzhandschuhe
Inhalt	1

Waschen	40 °C Buntwäsche
Trocknen	Lufttrocknen
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge
Handschuheigenschaft	Klettverschluss
Handschuheigenschaft	DMF-frei
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Trägermaterial	HPPE
Beschichtung	water based PU/Nitril
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Anwendungsbereich	Allround
Länge	255 mm
Farbe	schwarz / grau
Stricktechnologie	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Mehrzweckhandschuhe