

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 8mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 614800 8 |
| GTIN | 4045197160188 |
| Artikelklasse | 61B |

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 136 mm

Maulbreite b: 18 mm

Maulhöhe h_1 : 5 mm

Ringhöhe h_2 : 7 mm

Ring-Ø D: 17,5 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 30 N·m

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|----------|
| Schlüssellänge L | 136 mm |
| Schlüsselweite | 8 mm |
| Maulbreite b | 18 mm |
| Ring-Ø D | 17,5 mm |
| Maulhöhe h_1 | 5 mm |
| Ratschen Drehmomentbelastung | 30 N·m |
| Ringhöhe h_2 | 7 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Ringstellung | 0 Grad |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Zähnezahl | 72 |
| Nachfasswinkel | 5 Grad |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | matt verchromt |
| Produktart | Schraubenschlüssel |