

**Garant****Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614800 17
GTIN	4045197160270
Artikelklasse	61B

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringnarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 233 mm

Maulbreite b: 36,6 mm

Maulhöhe  $h_1$ : 7,9 mm

Ringhöhe  $h_2$ : 10,9 mm

Ring-Ø D: 33,3 mm

Ratschen Drehmomentbelastung: 270 N·m

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	17 mm
Schlüssellänge L	233 mm
Maulhöhe $h_1$	7,9 mm
Ring-Ø D	33,3 mm
Maulbreite b	36,6 mm
Ringhöhe $h_2$	10,9 mm
Ratschen Drehmomentbelastung	270 N·m
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad

Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel