

Innenbürste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Typ: 14



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 574495 14 |
| GTIN | 4013349529053 |
| Artikelklasse | 57L |

Beschreibung

Ausführung:

Selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen **Siliciumcarbidkugeln**. Gesamtlänge 200 mm.

Verwendung:

Zum **Kantenbrechen, Endbearbeitung von Oberflächen** und **Honarbeiten**. Erzeugt **gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen** mit hohem Traganteil. Einsatz auf Handbohrmaschinen und Standmaschinen. Empfohlene Drehzahl 350 – 700 min⁻¹, Kontaktzeit 20 – 40 Sekunden.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Schleiföl Nr. 084205 verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Arbeitslänge L ₃ | 60 mm |
| passend für Bohrungs-Ø | 12,1 - 14 mm |
| Bürsten-Ø D ₁ | 15,5 mm |
| Schaft-Ø D ₅ | 3,6 mm |
| Serie | NOVOFLEX-B |
| Besatzmaterial | Siliciumcarbid |
| Schleifmittelkurzzeichen | SiC |
| Körnung | 180 |
| empfohlene Drehzahl | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Produktart | Innenbürste |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Hochleistungs-Schneidöl mineralölfreiUV 80 Inhalt 20 l | 084205 20 |
| Hochleistungs-Schneidöl mineralölfreiUV 80 Inhalt 5 l | 084205 5 |
| Hochleistungs-Schneidöl mineralölfreiUV 80 Inhalt 0,25 l | 084205 0,25 |