

**Ansell****Handschuh-Paar HyFlex® 11-937, Handschuhgröße: 9****Bestelldaten**

Bestellnummer	094486 9
GTIN	10076490449794
Artikelklasse	04P

**Beschreibung****Ausführung:**

HyFlex® 11-937. Leichter Handschuh mit sehr guter Kombination von Schnittschutz, Ölabweisung und erhöhte Strapazierfähigkeit. Doppelbeschichtung aus Polyurethan und Nitrilschaum für einen sicheren Griff. Mit **18-Gauge-Stricktechnologie** und Dyneema®-Diamond-Technologiefaser.

**Ausführung Werbetext:**

HyFlex® 11-937. Leichter Handschuh mit sehr guter Kombination von Schnittschutz, Ölabweisung und erhöhte Strapazierfähigkeit.

- **Doppelbeschichtung aus Polyurethan und Nitrilschaum für einen sicheren Griff.**
- **Mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Dyneema®-Diamond-Technologiefaser.**
- **Für die Anwendung bei Präzisionsarbeiten.**
- **Farbe: grau/schwarz**

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Hinweis Werbetext:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon

## Technische Beschreibung

Handschuhgröße	9
Serie	HyFlex®
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge
Stricktechnologie	18G
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Trägermaterial	Dyneema®
Beschichtung	PU/Nitrilschaum
Material	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	grau / schwarz
Gewicht	28 g
Länge	212 mm
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	B
Produktart	Schnittschutzhandschuhe